

**Garant****ZCMX 09T304, Zvrst: HBZ030**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Razred artikla	21E

## Opis

**Izvedba:**

Trši substrat za daljšo življenjsko dobo s tanko CVD-prevleko. Posebej za uporabo pri planem in vzdolžnem struženju.

**Primerno za:**

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

## Tehnični opis

Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HBZ030
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T308
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Prevleka	CVD
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 200 m/min
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Ustrezno za $\varnothing$ orodja $D_c$	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje