

Garant**ZCMX 09T304, Zvrst: HBZ120**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za :

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 18 mm

Zvrst: HBZ120

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 200 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	PVD
Zvrst	HBZ120

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 200 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T308
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	18 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje