

Garant
Strojni navojni svedri za litino, TiCN, M: M3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	132550 M3
GTIN	4045197071873
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

Z ravnimi utori za odrezke in kratkim prisekanim delom (2–3 korake navoja).

Prednosti:

- **Izboljšana odpornost proti obrabi zaradi velike trdote plasti.**
- **Večje rezalne hitrosti zaradi termične razbremenitve rezil.**
- **Suha obdelava sive litine – dovajanje hladilnega mazalnega sredstva ni potrebno.**

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,5 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	3 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	3,5 mm
Celotna dolžina L	56 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	9 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG	primerno	16 m/min	K
GGG	primerno	14 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		