



Držalo za kombinirano ravno grezilo, Velikost/velikost držala: 1/20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	156720 1/20
GTIN	4033591011496
Razred artikla	16C

Opis

Izvedba:

Le 4 velikosti držal pokrijejo območje od 5 do 66 mm (do 85 mm dobavljivo od proizvajalca). Grezila in vodilni čepi se lahko v okviru **ene** velikosti **poljubno kombinirajo**, vodilni čep se lahko zamenja brez odstranitve grezila.

Kaljena in brušena. Grezilo in čep sta pritrjena s po enim vijakom, grezilo je v držalu varovano proti obračanju. Cilindrično držalo s prijemalno površino DIN 1835 B, z notranjim hlajenjem.

Uporaba:

Za ugrezne izvrtine DIN, pri ustreznih kombinacijah čepa in grezila je možno izdelati stopničaste izvrtine ali grezenje tudi izven standarda.

Za skožnje stopničaste izvrtine so vodilni svedri v 2 dolžinah dobavljivi od proizvajalca, zato lahko izvrtine izdelamo brez predhodnega vrtanja.

Napotek:

Grezilo s čepom s **prevleko TiN** po ponudbi. Posebej za obdelavo sive litine, medenine in krom-nikljevih jekel je na voljo **izvedba iz karbidne trdine**.

Območje grezenja: 14 - 27,5 mm

Ø izvrtine H7: 14 mm

Dolžina izvrtine: 20 mm

Zunanji Ø: 24 mm

Dolžina a: 55 mm

Tehnični opis

Dolžina izvrtine	20 mm
Ø izvrtine H7	14 mm
Dolžina a	55 mm

Območje grezenja	14 - 27,5 mm
Zunanji Ø	24 mm
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje