

**Garant****Strojni navojni svedri iz karbidne trdine, neprevlečeni, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132570 M6
GTIN	4045197072023
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Zelo čvrsti, s kratkim prisekanim delom (2–3 korake navoja). Izvedba v celoti iz karbidna trdine.**

**Prednosti:**

**Optimalno lastno vodenje.**

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	6 mm
Korak navoja	1 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	Karbidna trdina
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M6
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	16 m/min	K
CuZn	primerno	20 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		