

Garant**Ravno grezilo brez čepa, Ø grezila DC: 26mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156520 26
GTIN	4045197088055
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Večrezilna grezila s spiralnimi utori in čelno izvrtino za vpetje različnih vodilnih čepov. Pritrditev čepa se izvede z vijakom v grezilu.

Uporaba:

Zaradi zamenljivih vodilnih čepov se lahko **eno** grezilo uporablja za **več** vodilnih izvrtin različnih velikosti.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Mere so prirejene za vijake DIN 912, 6912, 7984 912, 6912, 7984 in ISO 1207. Z ustreznimi vodilnimi čepi je grezila mogoče uporabiti tudi za druge velikosti vijakov ali za stopenjsko grezenje.

Tehnični opis

Ø izvrtine a	8 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,2 mm/v
za velikost vijakov	M16
Ø grezenja	26 mm
Morsekonus MK	3
Celotna dolžina L	180 mm
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 375

Držalo	Morsekonus
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Ravna grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		