

FLEX**Polirni stroj, Tip: XCE10-8125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Razred artikla	03S

Opis**Izvedba:**

- **Hod poliranja 8 mm, prisilni pogon, za visoko stopnjo abrazivnosti, brez hologramov.**
- **Izboljšan miren tek zaradi izravnalne mase.**
- **Izjemno primerno za toplotno občutljive lake zaradi majhnega razvoja toplote na površini.**
- **Poseben dušen samopritrdilni krožnik za poliranje.**
- **Ploščata gonilna glava zmanjša razdaljo do površine. To omogoča zanesljivo vodenje stroja v vsakem položaju.**
- **Prijemalni pokrov: ergonomično oblikovan z mehkim ročajem.**
- **VR-elektronika mikroprocesorja: tahometrični generator za konstantno število vrtljajev, mehak zagon, stikalo za plin, blokada pred vnovičnim zagonom po izpadu napajanja, zaščita pred preobremenitvijo, nadzor temperature in predizbira števila vrtljajev.**
- **Optimizirano dovajanje zraka za najboljše hlajenje motorja in gonila. Ni motečega odpadnega zraka za uporabnika.**

Tehnični opis

Poraba moči	1010 W
Masa	2,6 kg
Oznaka proizvajalca	XCE 10-8 125
Dolžina kabla	4 m

Območje števila vrtljajev	140 - 430 min ⁻¹
Maksimalni Ø polirnega orodja	160 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Polirni stroj