

FLEX**Polirni stroj, Tip: PE14-118****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Razred artikla	03S

Opis**Izvedba:**

- **Elektronika mikroprocesorja: brezstopenjska predizbira števila vrtljajev, tahometrični generator za konstantno število vrtljajev, zaščita pred preobremenitvijo, blokada pred vnovičnim zagonom in nadzor temperature.**
- **Močan motor z močjo 1400 W z zmogljivim ventilatorjem za optimalno hlajenje.**
- **Ploščata gonilna glava zmanjša razdaljo do površine. To omogoča zanesljivo vodenje stroja v vsakem položaju.**
- **Prijemalni pokrov: ergonomično oblikovan z mehkim ročajem.**
- **Stikalo za plin za počasen zagon z občutkom (začetno število vrtljajev v stopnji 1 (250/min)) in blokada za trajni tek.**
- **Optimizirano dovajanje zraka za najboljše hlajenje motorja in gonila. Ni motečega odpadnega zraka za uporabnika.**
- **Z gumo prevlečena odlagalna površina za varno odlaganje.**

Uporaba:

Posebej za obdelavo velikih vodoravnih in navpičnih površin. Za področja avtomobilske, pomorske in letalske industrije. Polirano z izjemno nizkimi vrtljaji in visokim vrtilnim momentom, npr. za površine, občutljive na toploto.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	PE 14-1 180
---------------------	-------------

Masa	2,3 kg
Poraba moči	1400 W
Območje števila vrtljajev	250 - 1380 min ⁻¹
Širina	117 mm
Dolžina kabla	4 m
Vpenjalo za orodje	M14
Dolžina	405 mm
Maksimalni Ø polirnega orodja	250 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Polirni stroj