



Orodje za rebričenje levo, Velikost držala: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290001 10
GTIN	4030741659669
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Zgornji rob držala = višina konice

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Zatič na klik: za hitrejšo, enostavnejšo in zanesljivo zamenjavo rebrastih kolesc.

Tehnični opis

Delovno območje	3 - 50 mm
Os	299910 1
Višina držala	10 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	4 mm
Širina držala	10 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	10 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	15 mm
za rebrast profil	RGV30° 1×GE30°
za rebrast profil	RGE30° 1×GV30°
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR

za rebrast profil

RAA 1×AA

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz karbidne trdineHM Tip 1

299910 1