



## Orodje za rebričenje desno, Velikost držala: 10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290094 10
GTIN	4030741660214
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

- **Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.**
- **Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitve nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.**

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

### Tehnični opis

za ugrez rebrastega kolesca $\varnothing d_3$	11 mm
Višina držala	10 mm
Širina držala	10 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$	15 mm
za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	6 mm
Podložka	299927 1
za širino rebrastega kolesca b	6 mm

Zatič s prstanom	299925 1
Delovno območje	0 - 15 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RAA 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

---

## Pribor

Podložka Tip 1	299927 1
Podložka Tip 2	299927 2
Zatič s prstanom Tip 1	299925 1
Zatič s prstanom Tip 2	299925 2