



Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D: 50/7mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Razred artikla	220

Opis

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	98 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	97 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	44,85 mm
Ø rezila D _c	50 mm
Kot rampe α _{maks}	0,32 stopinj
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..

Število rezil Z	7
Ø D ₃	47 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219814
---	--------