



## Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama in nevtlјivim vretenom, Merilno območje: 50-75mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	423005 50-75
GTIN	4062406237776
Razred artikla	42B

### Opis

#### Izvedba:

Z velikimi kaljenimi merilnimi krožniki. Kovan in lakiran lok.  
Izvedba z nevtlјivim vretenom.

#### Uporaba:

Za merjenje razdalje čelnih in vijačnih zobnikov od modula 0,8.

#### Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

### Tehnični opis

Vzporednost merilnih ploskev	5 $\mu$ m
Ø merilnega krožnika	19,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Kalibriranje	B1
Kalibriranje	B2
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Ø vretena	8 mm
Korak vretena	0,5 mm

Merilno območje	50 - 75 mm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

### Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
---	-----------