

**Mikrometer, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Merilno območje	75 - 100 mm
Kalibriranje	B2
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø merilnega bobna	20,5 mm
Ø vretena	6,5 mm
Standard	DIN 863
Fina raglja	da

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm	421100 75
---	-----------