

Garant
Rezkar VHM za utore, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X4mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208024 22,5X4
GTIN	4062406397104
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo. Režejo po obodu, s križnimi zobmi. Stranske ploskve so prosto brušene

Napotek:

Primerno za rezkanje utorov segmentnih moznikov po DIN6888.

f_z za $a_p = 0,1 \times D$.

Naslednik za art. 208025.

Tehnični opis

Tip	N
za moznike DIN 6888	4,0×9,0 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Ø rezila D_c	22,5 mm
Število zob Z	10
Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ²	0,035 mm
Ø držala D_s	10 mm
Ø sprostitve D_1	6 mm
Dolžina rezila L_c	4 mm
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	VHM
Standard	DIN 850 D/F
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega \varnothing	e8
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Utorni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	67 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	63 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		