



Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama in nevrtiljivim vretenom, Merilno območje: 0-25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

Z velikimi kaljenimi merilnimi krožniki. Kovan in lakiran lok.
Izvedba z nevrtiljivim vretenom.

Uporaba:

Za merjenje razdalje čelnih in vijačnih zobnikov od modula 0,8.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Ø merilnega krožnika	19,5 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Ø vretena	8 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Vzporednost merilnih ploskev	5 µm
Korak vretena	0,5 mm
Standard	DIN 863

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100