

**Garant**
**VHM rezkar za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208026 12,5X6
GTIN	4062406397166
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

**Z novo visokozmogljivo prevleko** za dolgo življenjsko dobo. Rezkar reže na obodu in na obeh straneh. Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje).

### Napotek:

Primerno za rezkanje T-utorov skladno z DIN 650.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

**Naslednik za art. 208032.**

## Tehnični opis

Ø držala $D_s$	10 mm
Ø sprostitve $D_1$	5 mm
za T-utore DIN 650	6 mm
Ø rezila $D_c$	12,5 mm
Število zob Z	6
Tip	N
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina rezila $L_c$	6 mm

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 851
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega $\emptyset$	d11
Kot spirale	10 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Utorni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		