

Garant**Radiusni rezkar VHM HPC, TiAlN, $\varnothing \times$ širina $\pm 0,1 \times k11$: 100X4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	185015 100X4
GTIN	4062406397562
Razred artikla	11V

Opis

Izvedba:

Precizni VHM-radiusni rezkar na področju HPC-odrezovanja. **Z novo visokozmogljivo prevleko** za dolgo življenjsko dobo.

Rezkar v bloku: rezkarje z enakim \varnothing in številom zob je mogoče za vmesne širine povezati in nastaviti na želeno širino. Zobje se utirijo drug v drugega, saj rezkarji nimajo povečane debeline ob izvrtini.

Posebno ekonomični so 2-delni kompleti. S premeščanjem je mogoče uporabiti oba stranska rezalna roba rezkarja.

Napotek:

- **Rezkarjev v bloku ne vpenjajte brez primerno širokega distančnega obroča za rezkarjev na vpenjalnih trnih, saj se sicer rezkarji lahko poškodujejo.**
- **Primerne obročje za rezkarje na vpenjalnih trnih najdete v kataloški skupini 30.**
- **Rezkanje utorov v polno: f_z za $a_e = 0,1 \times D$.**

Naslednik za art. 185010.

Tehnični opis

Debelina zveze $b \pm 0,1$	2,3 mm
----------------------------	--------

Izvedba držala	z izvrtino
Širina reza	4 mm
Podajanje f_z v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
\varnothing izvrtine H6 d_1	27 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine, skupne širine E	8,1 - 8,8 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine, skupne širine E	7,3 - 7,8 mm
\varnothing rezila D_c	100 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine B	5 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine A	4 mm
Število zob Z	22
\varnothing zveze $d_2 \pm 1$	60 mm
Višina zob Z_h	20 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B	4 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 885 A
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	$\pm 0,1$
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	280 m/min	N

Al (kratki odrezki)	primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	45 m/min	M
GG(G)	primerno	70 m/min	K
CuZn	primerno	300 m/min	N
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		