

**Garant****VHM kotni rezkar, oblika D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 25mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 208029 25     |
| GTIN                  | 4062406397722 |
| Razred artikla        | 11X           |

**Opis****Izvedba:****Z novo visokozmogljivo prevleko** za dolgo življenjsko dobo.Toleranca kota  $\pm 8$  kotnih minut.**Napotek:**

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.**Naslednik za art. 208036.****Tehnični opis**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Dolžina rezil $L_c$                            | 6,3 mm   |
| Celotna dolžina L                              | 67 mm    |
| Število zob Z                                  | 8        |
| Podajanje $f_z$ v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,045 mm |
| Ø držala $D_s$                                 | 12 mm    |
| Ø sprostitve $D_1$                             | 11 mm    |
| Oblika                                         | D        |
| Ø rezila $D_c$                                 | 25 mm    |
| Prevleka                                       | TiAlN    |
| Rezalni material                               | VHM      |

## Podatkovni list

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Standard              | DIN 1833         |
| Toleranca nazivnega Ø | js16             |
| Tip                   | N                |
| Smer pristavljanja    | vodoravno        |
| Držalo                | DIN 6535 HB s h6 |
| Notranje hlajenje     | ne               |
| Toleranca držala      | h6               |
| Kot posnetja roba     | 45 stopinj       |
| Barvni prstan         | zelena           |
| Vrsta izdelka         | Kotni rezkarji   |

### Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm  | primerno         | 105 m/min      | P          |
| Jeklo < 750 N/mm  | primerno         | 90 m/min       | P          |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         | 90 m/min       | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno         | 80 m/min       | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 60 m/min       | P          |
| Uni               | primerno         |                |            |
| mokro maks.       | primerno         |                |            |