

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130460 M5
GTIN	4062406398002
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.

Uporaba:

Za metrični levi navoj po DIN13.

Tehnični opis

Kakovost	ISO 2 6H
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	4,9 mm
Standard	DIN 352
Korak navoja	0,8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Velikost navoja	M5
Vrsta navoja	M-LH
Ø navoja	5 mm
Globine navoja	15 mm
Celotna dolžina L	50 mm

Ø držala D _s	6 mm
Rezalni material	HSS
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	levo
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		

suho

pogojno primerno