

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130460 M6
GTIN	4062406398118
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.

Uporaba:

Za metrični levi navoj po DIN13.

Tehnični opis

Ø navoja	6 mm
Velikost navoja	M6
4-kotno držalo □	4,9 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	M-LH
Rezalni material	HSS
Ø držala D _s	6 mm
Ø osnovne izvrtine	5 mm

Korak navoja	1 mm
Standard	DIN 352
Kakovost	ISO 2 6H
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	levo
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		

suho

pogojno primerno