

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130460 M8
GTIN	4062406398125
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.

**Uporaba:**

Za metrični levi navoj po DIN13.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 352
Velikost navoja	M8
Rezalni material	HSS
Globine navoja	24 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Korak navoja	1,25 mm
Vrsta navoja	M-LH

Kakovost	ISO 2 6H
Celotna dolžina L	56 mm
Ø navoja	8 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	levo
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		

suho

pogojno primerno