

**Garant****Strojni navojni svedri iz karbidne trdine, neprevlečeni, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132570 M12
GTIN	4045197072054
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Zelo čvrsti, s kratkim prisekanim delom (2–3 korake navoja). Nastavki iz karbidne trdine.****Prednosti:****Optimalno lastno vodenje.****Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Število rezil Z	4
Ø navoja	12 mm
Korak navoja	1,75 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	Karbidna trdina
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M12
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	16 m/min	K
CuZn	primerno	20 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		