


Garant
XDPW 09T308 SR, HB7525, Tip: ST1400


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212949 ST1400
GTIN	4045197812612
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p, maks}$

Tehnični opis

Radij za programiranje pri $a_{p, maks}$	1,99 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDPW 070308 SR
Tip	ST1400
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p, maks}$	1,15 mm
Podajanje f_z na zob	0,79 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		