

Garant

Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 A = 200, Ø trna d1: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301075 40
GTIN	4062406242138
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- S 4 izvrtinami za hladilne kanale.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
- Kratka prevesna dolžina.
- Večje naležne površine zveze.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	27 mm
Zunanji Ø D	89 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	40
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Previsna dolžina A	200 mm

Podatkovni list

Ø trna d_1	40 mm
Vpenjalni premer D_1	40 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave