



3-dimenzionalni prislon za obdelovance, Tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	360435 125
GTIN	4045197812704
Razred artikla	32E

Opis

Izvedba:

- Brezstopenjska in hitra nastavitev.
- Vpenjalo z navojem M8 za utorne matice ali za neposredno montažo.

Uporaba:

Za uporabo na rezkalnih in vrtalnih strojih.

Material:

Eloksirani aluminij.

Dodatni pribor:

Za T-utorne matice z M8 glejte art. 370520 vel. 12 – 18.

Tehnični opis

Celotna višina	220 mm
Tip	125
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense

ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	T-Rex
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	Duo Plus
ustreza barvni kodi	HD-Allmatic
ustreza barvni kodi	Duo
ustreza barvni kodi	Basic
ustreza barvni kodi	Centro Gripp
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Uporabna višina N	195 mm
Medosna razdalja A	125 mm
Vrsta izdelka	Prislon za obdelovanec

Pribor

T-utorna matica za nazivne mere T-utora 18 mm	370520 18
T-utorna matica za nazivne mere T-utora 12 mm	370520 12
T-utorna matica za nazivne mere T-utora 16 mm	370520 16
T-utorna matica za nazivne mere T-utora 14 mm	370520 14