

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40  
A = 200, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301075 27
GTIN	4062406242114
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
- Kratka prevesna dolžina.
- Večje naležne površine zveze.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- S 4 izvrtinami za hladilne kanale.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	200 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Zunanji Ø D	50 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	21 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave