

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 50
A = 200, Ø trna d1: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301154 22
GTIN	4062406242145
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **S 4 izvrtinami za hladilne kanale.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	200 mm
Ø trna d ₁	22 mm
Zunanji Ø D	48 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	19 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Vpenjalni $\varnothing D_1$	22 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 200
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave