


Vpenjalna glava, oblika AD, SK 50 A = 160, Vpenjalni \varnothing D1: 10mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300355 10
GTIN	4062406243289
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	35 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	5
Vpenjalni \varnothing D ₁	10 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 10 mm	309900 10
--	-----------