

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E-PM, DLC, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132610 M3
GTIN	4045197648785
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

S **prevleko DLC sp²** najnovejše generacije.

Zelo čvrsta izvedba, z lupilnim rezom in s posebno geometrijo rezil za obdelavo bakrenih materialov.

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,5 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

Ø držala D_s: 3,5 mm

4-kotno držalo □: 2,7 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,5 mm

Tehnični opis

Ø navoja	3 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Število rezil Z	2
Korak navoja	0,5 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	3,5 mm

Celotna dolžina L	56 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3
Prevleka	DLC
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	CS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri