

**Garant**

**Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, z izvrtino za hladilni kanal, SK 50 A = 120,  
Vpenjalni Ø D1: 10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302343 10
GTIN	4062406243692
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Z izvrtino Balluffchip.
- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!
- Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).
- Z izvrtinami za hladilne kanale.

**Uporaba:**

- Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.
- Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Strategija odrezovanja: HPC

Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja

Vpenjalni Ø D<sub>1</sub>: 10 mm

Zunanji Ø D: 33,9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

**Tehnični opis**

Izvrtina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
----------------------------	-------------------------

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	33,9 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava