

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 100 A = 160, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 306691 40 |
| GTIN | 4062406243791 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtino za hladilni kanal.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

| | |
|--|-------|
| Zunanji Ø D | 89 mm |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 27 mm |
| Ø trna d ₁ | 40 mm |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Previsna dolžina A | 160 mm |
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 40 mm |
| Trn za rezkarje | HSK-A 100 A = 160 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-3 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Oblika | A |
| Izvertina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Specialni ključ za \varnothing trna 40 mm | 309840 40 |
| Nasadni ključ za HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 40 | 309890 40 |
| Pritezni vijak za rezkar za \varnothing trna 40 mm | 309860 40 |
| HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 40 | 309880 40 |