

Garant
Strojni navojni svedri HSS-E-PM, DLC, M: M4

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	132610 M4
GTIN	4045197648792
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

S **prevleko DLC sp²** najnovejše generacije.

Zelo čvrsta izvedba, z lupilnim rezom in s posebno geometrijo rezil za obdelavo bakrenih materialov.

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,7 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D_s: 4,5 mm

4-kotno držalo □: 3,4 mm

Ø osnovne izvrtine: 3,3 mm

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Korak navoja	0,7 mm
Število rezil Z	2
Ø navoja	4 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	4,5 mm

Celotna dolžina L	63 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4
Prevleka	DLC
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	CS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri