

Garant**Navojna rezkalna glava, z navojem, Ø D: 42mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218110 42
GTIN	4062406245276
Razred artikla	21R

Opis**Uporaba:**

- **Za velike in globoke navoje.**
- **Za cilindrične notranje navoje; druge obračalne ploščice in nosilci po ponudbi.**
- **Za navoj skozi in zaprte izvrtine.**
- **Univerzalno za levi in desni navoj.**
- **Majhna rezalna sila.**

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	25 mm
Efektivni Ø D	42 mm
Velikost ploščice	16
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L_{celotna}	32,95 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Vpenjalni navoj	M16
Ø zveze D_1	32 mm
L_2	7,95 mm
Število vpenjalnih utorov	4

Uporaba pri načinu vrtnja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtnja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200