


**Garant**

**Rezkalna ploščica za rezkanje navoja za notranji navoj 60°, HB7720, Korak: 1,5-2,0mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218122 1,5-2,0
GTIN	4062406245290
Razred artikla	21D

**Opis****Izvedba:**

Velikost ploščice 11.

**Uporaba:**

Za metrični notranji navoj 60° po DIN / ISO R 262 (DIN13).

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,5 - 2 mm
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Prevleka	TiCN
Polni profil	ne
Za navoj	M23×1,5; M23×2; M26×2
Število rezil Z	1
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM

Kot profila	60 stopinj
Velikost ploščice	11 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Podajanje $f_z$ v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	140 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	80 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	70 m/min	K
CuZn	primerno	120 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		