

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E-PM, DLC, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132610 M5
GTIN	4045197648808
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

S **prevleko DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije.

**Zelo čvrsta izvedba, z lupilnim rezom in s posebno geometrijo rezil za obdelavo bakrenih materialov.**

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,8 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 4,2 mm

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	2
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Število rezil Z	2
Ø navoja	5 mm
Korak navoja	0,8 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm

Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	DLC
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	CS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri