

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E-PM, DLC, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132610 M6
GTIN	4045197648815
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

S prevleko **DLC sp²** najnovejše generacije.

Zelo čvrsta izvedba, z lupilnim rezom in s posebno geometrijo rezil za obdelavo bakrenih materialov.

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D_s: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 5 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø navoja	6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1 mm
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm

Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M6
Prevleka	DLC
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	CS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri