

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, SK 50 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300550 20
GTIN	4062406418281
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

GARANT –

- **Kakovost uravnoteženja G2,5/25.000 min⁻¹.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5/25.000 min⁻¹) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.**
- **Prehod je navrtan.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 1 - 13 mm

Zunanji Ø D: 34 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 20

Tehnični opis

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	20
Vpenjalna širina	1 - 13 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalni Ø D ₁	1-13 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 70
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice