

HOLEX**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino z izvrtino za hladilni kanal,
HSK-A 63 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304319 18
GTIN	4062406422110
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtinami za hladilne kanale brez zapiranja.**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	50 mm
Vpenjalni Ø D ₁	18 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Previsna dolžina A	120 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 120
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm	309900 16
--	-----------