



## Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	304319 10
GTIN	4062406421977
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  - HSK-funkcijske površine obdelane.
- Z izvrtinami za hladilne kanale brez zapiranja.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

#### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

#### Napotek:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	35 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	10
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 120
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 10 mm	309900 10
--	-----------