

**HOLEX****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino, HSK-A 100 A = 160,  
Vpenjalni Ø D1: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304417 14
GTIN	4062406422257
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Zunanji Ø D	44 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 100	309880 100
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 12 mm	309900 12