

Garant**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303690 16
GTIN	4062406249571
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Vsa držala prenapeta (miren tek). Z izvrtino Balluffchip.

- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

Prednosti:

Zaradi **dvojnega stika s koničnim in planim naleganjem** nastane veliko stabilnejša in natančnejša vpenjalna situacija:

- **Boljša kakovost površine**
- **Daljša življenjska doba orodij**
- **Nespremenjeno vpetje v vretenu (tudi pri visokem številu vrtljajev)**
- **Večja točnost krožnega teka**

BT-dvostični vpenjalni trn se lahko vstavi tudi v standardno BT-vretno stroja – in obratno. Vendar pridejo prednosti dvojnega stika do izraza samo pri uporabi dvostičnega vpenjalnega trna in dvostičnega vretena.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor: ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309720 oz. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Previsna dolžina A: 60 mm

a: 1 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309580: 16

Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309680: 16

Tehnični opis

Previsna dolžina A	60 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16
Zunanji Ø D	28 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
a	1 mm
Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309680	16
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309580	16
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvedba	BT-DC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm

613300 25