

Garant**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 40 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303710 16 |
| GTIN | 4062406250317 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Vsa držala prenapeta (miren tek). Z izvrtino Balluffchip.

- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

Prednosti:

Zaradi **dvojnega stika s koničnim in planim naleganjem** nastane veliko stabilnejša in natančnejša vpenjalna situacija:

- **Boljša kakovost površine**
- **Daljša življenjska doba orodij**
- **Nespremenjeno vpetje v vretenu (tudi pri visokem številu vrtljajev)**
- **Večja točnost krožnega teka**

BT-dvostični vpenjalni trn se lahko vstavi tudi v standardno BT-vretno stroja – in obratno.

Vendar pridejo prednosti dvojnega stika do izraza samo pri uporabi dvostičnega vpenjalnega trna in dvostičnega vretena.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309720 oz. 613300. Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Previsna dolžina A: 70 mm

a: 1 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309580: 16

Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309680: 16

Tehnični opis

| | |
|---|------------------------------------|
| za ER-vpenjalne stročnice | 16 |
| Vpenjalna širina | 0,5 - 10 mm |
| Zunanji Ø D | 28 mm |
| Previsna dolžina A | 70 mm |
| a | 1 mm |
| Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309580 | 16 |
| Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309680 | 16 |
| Trn za rezkarje | BT 40 kratek |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Oblika | AD |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Izvedba | BT-DC |
| Izvertina Balluffchip | da |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm

613300 25

