

Garant
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6HX, TiN, M: M2,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139178 M2,5
GTIN	4045197509079
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.

Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri **zelo trdih materialih**.

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,45 mm

Celotna dolžina L: 50 mm

Ø držala D_s: 2,8 mm

4-kotno držalo □: 2,1 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 2,3 mm

Tehnični opis

Korak navoja	0,45 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	2,5 mm
Ø držala D _s	2,8 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	2,3 mm

Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	7,5 mm
Velikost navoja	M2,5
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja