

Garant
VHM rezkar HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	203003 5
GTIN	4045197643902
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

S torusno zaokrožitvijo rezalnih robov.

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 4

Kot spirale: 38 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 4

Dolžina rezil L_c : 13 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 18 mm

Ø sprostitve D_1 : 4,8 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Tehnični opis

Ø sprostitve D_1	4,8 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	18 mm
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø rezila D_c	5 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Število zob Z	4
Ø držala D_s	6 mm

Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina rezil L _c	13 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	38 stopinj
Zaokrožitev kota r _v	0,2 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar