



Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 3xD, Ø DC: 28mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	235005 28
GTIN	4062406253233
Razred artikla	22L

Opis

Izvedba:

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.

Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.

Toleranca izvrtine: -0,1/+0,25 mm

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 235030 – 235082.

Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

Obseg dobave:

Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Tehnični opis

Ø držala D _s	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Serijska	HOLEX Pro
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT093608 / XOMT093605
Nazivni Ø D	28
Število rezil Z	1
Uporabna dolžina L ₁	87 mm

Dolžina držala L_s	60 mm
Celotna dolžina L	171 mm
Maksimalna meja nastavljanja V_{maks}	0,3 mm
Prevesna dolžina L_A	111 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200