

Garant**Groborezni rezkarji, v celoti kratki HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205482 12
GTIN	4045197551696
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****S specialnim rebrastim profilom.**

Mere izvedbe podobne DIN 6527.

Za visoke podajalne hitrosti, zelo visoka zmogljivost odrezovanja.

Napotek:**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!****Priporočljivi naslednik je art. 205548.****Tehnični opis**

Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Ø sprostitve D ₁	11 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	28 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø rezila D _c	12 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,08 mm
Število zob Z	4
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	73 mm
Dolžina rezil L _c	16 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega \emptyset	d11
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	HR
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K

Uni	primerno
mokro maks.	primerno
mokro min.	pogojno primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	pogojno primerno