



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 38-delna, Število delov: 38



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630331 38
GTIN	4000896233380
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M3–M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8.

Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M3–M5 ter za notranji Torx® in navojem M3–M8.

Obseg dobave:

Nasadni ključi za zunanji 6-kotnik: 10 kos. vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 5 kos vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: 7 kosov vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi vel. 1; 2; 3

Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 3 kosi vel. 1; 2; 3

Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kos vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Držalo za vijačne nastavke: 1 kos, 1/4-colski 4-kotni nastavek – 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke

Spojno držalo: 1 kos, držalo za vijačni nastavek E 6,3 – 4-kotnik 1/4 cole

Natični ročaj: 1 kos

Podaljški: 2 kosa vel. 55; 101,5 mm

Kardanski zglob: 1 kos

Raglja: 1 kos art. 632389 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase, z nedrsečo dvokomponentno prevleko

Tehnični opis

Število delov	38
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5,5-14 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-7 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase, z nedrsečo dvokomponentno prevleko
Dolžina	180 mm
Širina	98 mm
Višina	52 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 cole Tip 1/4

632389 1/4