



Diamantna rezalna plošča PREMIUM*** Hochleistung, Ø plošče: 230mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	569741 230
GTIN	9003173019016
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina Ø 22,23 mm.

- **Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.**
- **Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.**
- **Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.**
- **Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.**

Visokozmogljiva izvedba z nanosom višine 10 oz. 12 mm. Primerna za rezanje vseh vrst gradbenega materiala, dolga življenjska doba, varna pred pregrevanjem.

Uporaba:

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

Napotek:

- **Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!**
- **Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.**

Tehnični opis

Ø plošče	230 mm
----------	--------

Ø izvrtine	22,23 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
za material	Kamen
Oblika	41
Opis oblike	ravne
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča