

**HOLEX****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 4xD, Ø DC: 36mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 235010 36     |
| GTIN                  | 4062406253677 |
| Razred artikla        | 22L           |

**Opis****Izvedba:**

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.

Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.

**Toleranca izvrtine:** -0,05/+0,3 mm

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 235030 – 235082.

Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

**Obseg dobave:**

Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

**Priporočilo:**

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

**Tehnični opis**

|             |    |
|-------------|----|
| Nazivni Ø D | 36 |
|-------------|----|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Uporabna dolžina $L_1$                             | 148 mm                       |
| ISO-oznaka obračalne ploščice                      | SOMT13M510 / XOMT13M506      |
| Število rezil Z                                    | 1                            |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice            | 232980 6 (TX15;3Nm)          |
| Ø držala $D_s$                                     | 40 mm                        |
| Serija   | HOLEX Pro                    |
| Dolžina držala $L_s$                               | 70 mm                        |
| Celotna dolžina L                                  | 248 mm                       |
| Maksimalna meja nastavljanja $V_{maks}$            | 0,35 mm                      |
| Prevesna dolžina $L_A$                             | 178 mm                       |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4xD                          |
| Držalo   | ISO 9766                     |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno paketno vrtanje      |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno poševen izhod        |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno poševno navrtanje    |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno prečno vrtanje       |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno prečno vrtanje       |
| Uporaba vrtanja                                    | pogojno okrogel              |
| z notranjim hlajenjem                              | da                           |
| Strategija odrezovanja                             | HPC                          |
| Vrsta izdelka                                      | Sveder za obračalne ploščice |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| 6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX15                                 | 659922 TX15 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |