

## Garant

**Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, HSK-A 63 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11M**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305527 11M
GTIN	4062406545024
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min<sup>-1</sup>).

### Prednosti:

- **Odlična natančnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), natančnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.**
- **Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2 v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).**
- **Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice (mini izvedba, enodelna).**

### Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

### Obseg dobave:

Vklj. s **precizno vpenjalno matico**.

### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880,  
 nasadni ključ art. 309890,  
 ER-vpenjalni ključ art. 309748; 309749; 309757; 309758,  
 ER-vpenjalne stročnice Fahrion art. 308901 – 309434.

### Napotek:

- **Vpenja le nazivni Ø do tolerance Ø h10.**
- **Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.**
- **Precizno glavo za vpenjalne stročnice vedno uporabljajte v kombinaciji s precizno vpenjalno matico art. 309617; 309618.**
- **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Vpenjalna širina: 1 - 7 mm  
 Zunanji Ø D: 16 mm  
 Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309618: 11M

## Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	11
Zunanji Ø D	16 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309618	11M
Vpenjalna širina	1 - 7 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
z notranjim hlajenjem	da
Izvrtna Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

Ključ s polžem HiRunER Tip 11M	309757 11M
Ključ s polžem HiRunER za momentne ključe Tip 11M	309758 11M